

● Установка для дозирования и смешивания Sidomix

Профессионал эффективного смешивания



Техническая информация

Качественное смешивание нажатием кнопки: установка Sidomix значительно облегчает смешивание и дозирование текучих, сложносшитых дублировочных силиконов. Посредством простого нажатия кнопки необходимые компоненты точно дозируются и смешиваются в соотношении 1:1, в полностью автоматическом режиме, до получения однородной массы без воздушных пузырьков. Секрет кроется в инновационной головке для смешивания: за счет отдельно расположенных в установке выходных отверстий исключается случайное смешивание компонентов, даже при установке и удалении канюль для смешивания. Практична в эксплуатации: емкости для компонентов А и В за счет быстродействующих соединений особенно легко крепятся в установке.

- автоматическая установка для дозирования и смешивания текучих, сложносшитых дублировочных силиконов
- посредством нажатия кнопки компоненты смешиваются в соотношении 1:1 до получения однородной массы без воздушных пузырьков
- Экономия материала и времени за счет заполнения нескольких кювет одной канюлей без потерь материала
- практичный адаптер с быстродействующими соединениями для крепления емкостей на 1 кг и 6 кг, для емкости на 25 кг дополнительно поставляется держатель
- дополнительно может быть поставлена ножная педаль управления
- наполняемые емкости для компонентов А и В с быстродействующими соединениями входят в комплект поставки

Технические характеристики и принадлежности

Sidomix	№ 172984
Напряжение*	220-240 В / 50/60 герц
Потребление энергии	1,6 А
Мощность	260 Вт
Габариты (Ш/В/Гл) с держателем	290 x 310 x 450 мм
Габариты (Ш/В/Гл) без держателя	200 x 310 x 440 мм
Вес	11,5 кг
Уровень шума	≤ 70 дБ (А)

Расходный материал Дублировочный силикон, 1:1

	№
WaSil soft*, твердость А по Шору: 16-18/ WaSil**, твердость А по Шору: 24, 2 x 1 кг, компоненты А / В	656060* / 656050**
WaSil soft*, твердость А по Шору: 16-18/ WaSil**, твердость А по Шору: 24, 2 x 6 кг, компоненты А / В	656061* / 656051**
WaSil soft*, твердость А по Шору: 16-18/ WaSil**, твердость А по Шору: 24, 2 x 25 кг, компоненты А / В	656062* / 656052**

*Другое напряжение по запросу

Комплект поставки	№
Комплект емкостей для материала с быстродействующими соединениями, 2 x 2 л	172640
Канюли для смешивания, розовые, 100 шт.	622002

Принадлежности

	№
Ножная педаль	174175
Набор инструментов для монтажа ножной педали	172630
Комплект емкостей для материала с быстродействующими соединениями, 2 x 2 л	172640
Держатель малый для WaSil/ WaSil soft, емкости 2 x 6 кг	172631
Держатель большой для WaSil/ WaSil soft, емкости 2 x 25 кг	172632
Комплект соединительных шлангов, 2 шт.	172633
Комплект адаптеров для WaSil/ WaSil soft, емкости 2 x 1 кг	172634
Комплект адаптеров для WaSil/ WaSil soft, емкости 2 x 6 кг	172636
Канюли для смешивания, розовые, 100 шт.	622002

Возможны технические изменения



Важнейшие преимущества

- рекомендуется специально для работы с дублировочными силиконами WaSil
- автоматическая установка для дозирования и смешивания дублировочных силиконов
- абсолютно однородная смесь без воздушных пузырьков
- головка для смешивания с отдельными выходными отверстиями, случайное смешивание компонентов невозможно
- практичный адаптер с быстродействующими соединениями для емкостей для силикона А и В
- высококачественная конструкция, корпус имеет напыление порошка пластмассы
- дополнительно поставляется педальное управление

www.wassermann-dental.com